


Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ


www.eurointech.ru

SIGNATONE
PERFORMANCE, QUALITY, VALUE



Ручная зондовая станция для СВЧ измерений Signatone WL-210 RF

- Зондовые измерения пластин, печатных плат, отдельных кристаллов или их сборок диаметром до 200 мм
- Измерение S-параметров, характеристик с согласованной нагрузкой (Load-pull), фазового и теплового шума
- Возможность дополнительного экранирования, а также модернизации отдельных узлов



Основные характеристики зондовых станций WL-210 RF:

- Массивная рабочая плита с никелированным покрытием на 4-х опорных точках;
- Узел грубого/точного управления держателя пластин по X/Y для быстрого и прецизионного позиционирования зондируемой области;
- Независимое управление высотой рабочей плиты и положением зондов;
- Отдельный держатель для калибровочных подложек;
- Немагнитный держатель пластин, снижающий уровни перекрестных помех;
- Быстрая и удобная смена карт пробников;
- Возможность модернизации опциями контроля управления, установкой локальной камеры, температурного регулирования и пр.

| | |
|---|---|
| Диапазон перемещения держателя пластин по X/Y | 200 x 200 мм |
| Ход перемещения держателя пластин по X/Y | Грубый: 5 мм/оборот. и точный: 0,5 мм/оборот. |
| Диапазон подъема рабочей плиты | 50 мм (с фиксацией положения) |
| Ход подъема Контакт/Неконтакт | 3 мм |
| Крепление позиционеров | Болтовое, магнитное и вакуумное |
| Диаметр держателя пластин | 200 мм |
| Электрическая изоляция держателя пластин | > 100 МОм; >600 В |
| Допуск плоскостности держателя пластин | ± 6 мкм по всей поверхности |
| Количество калибровочных подложек | до 3-х шт. |
| Диапазон перемещения микроскопа (штатного) | 100 x 100 мм; 20 оборот./дюйм |
| Диапазон перемещения микроскопа (мощного) | 50 x 50 мм; 40 оборот./дюйм; подъем 100 мм |

Опции



Позиционеры



Зонды и карты пробников



Микроскопы

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru