

Eurointech


СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru




Автоматическая установка ультразвуковой микросварки ТРТ НВ100

- Универсальная установка для сварки методами «клин-клин» и «шарик-клин»
- Широкий набор доступных опций и аксессуаров
- Высокое качество получаемых соединений
- Компактный дизайн для настольного применения



Установка ТРТ НВ100 применяется для ультразвуковой микросварки тонких проволок из алюминия, золота, меди и серебра; позволяет формировать отдельные бампы на поверхности микросварки. Управление установкой осуществляется с помощью сенсорного экрана и джойстика; выбор области микросварки и нацеливание инструмента - с помощью камеры высокого разрешения.

Мощность ультразвука	0 - 10 Вт
Время разварки	0 - 5 с
Диаметр золотой проволоки	17 - 75 мкм
Диаметр алюминиевой проволоки	17 - 75 мкм
Формирование «хвостика»	У стола или подача на инструмент
Угол подачи проволоки или ленты	90°
Угол поворота рабочей головы	360°
Макс. размер компонент	400 мм
Автоматическое перемещение по оси Z	До 100 мм, разрешение 0,5 мкм
Автоматическое перемещение по осям X, Y	До 90 мм, разрешение 0,1 мкм
Регулятор температуры	До 200 ± 1 °С
Питание	100 - 240 В, 50/60 Гц, 10 А
Размеры	620x750x680 мм
Вес	Нетто 72 кг
Промышленные стандарты	СЕ



Опции и сопутствующее оборудование



Капилляры, клинья



Нагревательные столики
различной формы и размеров



Тестер механических
соединений

Eurointech

**СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ**
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru