

Eurointech


СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru



Полуавтоматическая установка герметизации с однофазным источником тока AVIO NAW-1099

- Позволяет работать с корпусами сложной формы
- Герметизация в азотной среде или в атмосфере
- Различные режимы и параметры сварки
- Высокая надежность и качество сварочных соединений



Установка AVIO NAW-1099 предназначена для герметизации металлокерамических корпусов методом контактной сварки в азотной среде или в атмосфере. При данном способе герметизации корпус зажимается между двумя электродами и по периметру крышки одновременно пропускается импульс тока, который обеспечивает надежное соединение между корпусом и крышкой.

| | |
|-------------------------------|--|
| Размеры корпусов | До 12,5 x 20 мм (опционально может быть изменен) |
| Форма корпусов | Прямоугольная или круглая (другие формы - по запросу) |
| Ход электрода/глубина доступа | 40 мм/125 мм |
| Усилие прижима электродов | 840 - 3800 Н |
| Время прижима | 0,1 - 10 с и более |
| Время удержания | 0,1 - 10 с и более |
| Время сварки | 1 - 15 циклов |
| Тип загрузки компонентов | Ручная загрузка |
| Питание | 1 фаза, 230 В, 200 А; трансформатор 100 В, 1 фаза, 1 А |
| Требуемые подключения | Азот: 5 л/мин |
| Габариты | 990 x 700 x 1435 мм |
| Вес | 350 кг |

**Опции
и сопутствующее
оборудование**



Вакуумная печь для отжига



Установка монтажа кристаллов



Установка ультразвуковой микросварки

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru